


Garant**Tarod de mașină, vaporizat, M: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5450 M12
GTIN	4067263090731
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:****Precum Cod 135450.**Formă deosebit de stabilă. **HSS-E****Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	10,2 mm
Conținut	10
Lungimea totală L	110 mm
Pas filet	1,75 mm
Ø cozii D _s	9 mm
Pătrat coadă □	7 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	12 mm
Adâncimea filetului	24 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Tip de filet	M
Standard	DIN 376
Dimensiunea filetelui	M12
Materialul sculei	HSS E
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Tarod de mașină M M12

135450 M12