


**Garant****Tarod de mașină, vaporizat, M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5450 M8
GTIN	4067263090717
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:****Precum Cod 135450.**Formă deosebit de stabilă. **HSS-E****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Dimensiunea filetului	M8
Ø Filet	8 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,25 mm
Lungimea totală L	90 mm
Număr de dinți Z	3
Conținut	10
Ø găurii de centrare	6,8 mm

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Tip de filet	M
Adâncimea filetului	16 mm
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		

---

## Accesorii

Tarod de mașină M M8

135450 M8