

**Garant****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 scurt, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300835 32
GTIN	4045197285126
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT** – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	38 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	24 mm
Ø exterior D	58 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm	309870 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 32 mm	309870 32
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40