

**HOLEX****Mandrină de forță, SK 40, Ø D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300775 20
GTIN	4045197550866
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșe la praf și la apă.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

**Livrare:**

Cu piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Șurub de trager Cod 308600 – 308806.

Bușe elastice Cod 309566 – 309570.

**Descriere tehnică**

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	52 / 55
Ø exterior bușă elastică D	52 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Forță de strângere până la	500 Nm
Suport	SK 40

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309570 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 18 mm	309570 18
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309566 10
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309566 16
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309566 6
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309570 12
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309570 6
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309570 10
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309566 12
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309570 20

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm

309570 25

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm

309566 8

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm

309570 8

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40