

Garant

Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 25/22mm



Date comandă

Numărul de comandă	271991 25/22
GTIN	4045197654588
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Livrare:

Cu portplăcuță 1,5°.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 36 mm

Lungimea totală L: 107,5 mm

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare: 279810 3

Portplăcuță 1,5°: 272606 1,5

Șurub de blocare pentru portplăcuță: 279824 2

Descriere tehnică

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 3
Recomandat pentru o mărime a blaturilor	22 mm
Portplăcuță 1,5°	272606 1,5

Mărime coadă	25 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 2
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	36 mm
Lungimea totală L	107,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 3	279810 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare 1,5 grad	272606 1,5
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	279824 2
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20