

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300950 40
GTIN	4045197285430
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	40 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	40

Fișă de date

Lungimea dornului de frezare L_4	41 mm
Lungimea dornului de frezare L_3 cu inel de antrenare	27 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	40
Ø exterior D	70 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Ø de prindere D_1	40 mm
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/300950-40>