

**Garant****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300845 22
GTIN	4045197285157
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT** – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Aplicație:**

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	19 mm

## Fișă de date

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	22
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	31 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Ø exterior D	40 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Ø de prindere D <sub>1</sub>	22 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/300845-22>