

Garant

Freze-disc / de debitat cu arbore Lățime HSS ap = 2,2 mm, Ø D / număr de dinți Z: 100/8mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 218424 100/8 |
| GTIN | 4045197533890 |
| Clasa articolului | 21P |

Descriere**Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistență la temperaturi.**

Aplicație:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Utilizare text publicitar:

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------|
| Ø orificiu prindere | 27 mm |
| Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 3,1 mm | 52,8 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | XC.. 1119 |
| Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$ | 26 mm |
| Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 2,2 mm | 52 mm |
| Ø gulerului d_1 | 48 mm |
| Lungimea totală L_{tot} pentru a_p 1,5 mm | 51,4 mm |
| Ø tăișului D_c | 100 mm |
| Ø suportului de bază d_2 | 48 mm |
| Număr de dinți Z | 8 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Materialul sculei | HSS |
| Răcire interioară | nu |
| Tip produs | Freză-disc |