


Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 25/22 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Livrare:

Cu portplăcuță 1,5°.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L_4 : 25 mm

Lungime cap L_1 : 36 mm

Lungimea totală L: 107,5 mm

Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare: 279810 3

Portplăcuță 1,5°: 272616 1,5

Șurub de blocare pentru portplăcuță: 279824 2

Descriere tehnică

Recomandat pentru o mărime a blaturilor	22 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 2
Mărime coadă	25 mm

Lungime cap L ₁	36 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 3
Portplăcuță 1,5°	272616 1,5
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungimea totală L	107,5 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub pentru portplăcuță	272550
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	279824 2
Șurub de strângere Tip 3	279810 3
Portplăcuță pentru cuțite de strunjit Unghi de înclinare 1,5 Grade	272616 1,5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere	272510