

**HOLEX®****Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 50 scurt, Ø dornului d1: 40 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301100 40
GTIN	4045197145826
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

- Începând de la Ø de prindere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor conform DIN 2079.
- Coada conică cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață mărită de contact a manșonului.
- Cu gaură Balluffchip.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6357

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>

Concentricitate: ≤ 6 μm

Lungime activă dimensiune A: 50 mm

Ø exterior D: 88 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>4</sub>: 27 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 40

Cheie specială recomandată Cod 309840: 40

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	27 mm
Cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø dornului d <sub>1</sub>	40 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860	40
Ø exterior D	88 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC

## Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308820 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308812 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308810 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50