

Garant**DCGT 070204 FN, PKD, Modelul muchiilor așchietoare: TWM****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 265837 TWM |
| GTIN | 4045197452726 |
| Clasa articolului | 21L |

Descriere**Execuție:**

PKD – Diamant policristalin, granulație fină. Așchiere generală, muchie așchietoare stabilă pentru volume mari de așchiere.

Aplicație:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Unghi de așchiere: 6 grad

Categorie: PKD

Modelul muchiilor așchietoare: TWM

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase: 300 - 2200 m/min

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------|
| Viteză de așchiere v_c pentru G(C)RP | 400 - 900 m/min |
| Modelul muchiilor așchietoare | TWM |

| | |
|--|------------------------------------|
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si | 400 - 3500 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase | 300 - 2200 m/min |
| Avans f | 0,05 - 0,3 mm/rot |
| Categorie | PKD |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | PKD |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCGT 070204 FN |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Caracteristici nume produs | PKD |
| Unghi de așchiere | 6 grad |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |