

Garant**Mandrină hidraulică scurtă, model HT, SK 50, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302029 12
GTIN	4045197586940
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- **Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcției optimizate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**

Aplicație:

- **Pentru găurire, alezare și pentru aşchiere simplă și dificilă la frezare.**
- **Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, manșoane de reducere Cod 302135 – 302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	31 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Reducție recomandată	302140; 302135

Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302140 8
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302135 6
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302140 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm	302135 4
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302135 8
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm	302135 3
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm	302140 5
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm	302140 3
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm	302140 4
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm	302135 5
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50