

Garant**Mandrină hidraulică scurtă, model HT cu CCB, SK 40, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302031 16
GTIN	4045197644770
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- **Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcției optimizate.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**

Aplicație:

- **Pentru găurire, alezare și pentru aşchiere simplă și dificilă la frezare.**
- **Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, manșoane de reducere Cod 302135 – 302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	64,5 mm
Lungime utilă L ₁	45,5 mm

Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø exterior D	46 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Orificiu pentru canalul de răcire	da
Tip produs	Mandrină hidraulică