



Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet, Ø d = 20 mm, Filet M × Lges: M10X110



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 301348 M10X110 |
| GTIN | 4045197439338 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere

Execuție:

- **Proprietate de amortizare a vibrațiilor.**
- **Toleranța cozii în h6.**

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

Răcire interioară: true

Oscilație: Amortizat

Ø găurii D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Lungime utilă L₁: 60 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------------|
| Filet M | M10×110 |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 60 mm |
| Ø găurii D ₁ | 10,5 mm |
| Suport | Ø d = 20 mm |
| Ø cozii d | 20 mm |
| Răcire interioară | da |
| Oscilație | Amortizat |

