


**Garant****Plăcuță de profilat canale pentru finisare, HB7215, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273717 3
GTIN	4045197502780
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	3 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,4 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Aplicație secundară	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7215
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
GG(G)	recomandat	280 m/min	K
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		