



Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet, Ø d = 32 mm, Filet M × Lges: M16X360



Date comandă

Numărul de comandă	301356 M16X360
GTIN	4045197439413
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- **Proprietate de amortizare a vibrațiilor.**
- **Toleranța cozii în h6.**

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

Răcire interioară: true

Oscilație: Amortizat

Ø găurii D₁: 17 mm

Ø D₂: 30 mm

Lungime utilă L₁: 300 mm

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	300 mm
Ø D ₂	30 mm
Filet M	M16×360
Ø găurii D ₁	17 mm
Suport	Ø d = 32 mm
Ø cozii d	32 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat

