

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 09T304/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 09T304/30
GTIN	4067263092254
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Conținut	250150 HB7020
Adâncime de tăiere a _p	0,25 - 3,25 mm
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 09T304 Categorie HB7020

250150 HB7020