

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 09T304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 09T304/50
GTIN	4067263092261
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Avans $f$	0,25 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250150 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 09T304 Categorie HB7020

250150 HB7020