

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160608/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 160608/50
GTIN	4067263092384
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 5,5 mm
Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	250168 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 160608 Categorie HB7020

250168 HB7020