



Pompă de gresare cu acumulator 562 bari, Tip: M12GG



Date comandă

Numărul de comandă	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Pentru umplerea cu lubrifianț vrac (conținut până la 500 ml) sau cu cartușe (conținut 400 g).

Recomandate pentru lubrifianți până la NLGI 3.

Cu ventil de aerisire. Lungime pistol de gresare 355 mm, lungime furtun 914 mm, suflantă universală.

Livrare:

Încărcător rapid C12C, furtun cu cuplaj universal, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073814.

Descriere tehnică

Volum de umplere în stare desfăcută	500 cm ³
Lungime furtun	914 mm
Racord filetat pentru furtun	M10×1
Capacitate acumulator	4 Ah
Tensiunea acumulatorului	12 V
Recomandat pentru dimensiunea cartușului	400 g
Ø furtun	13 mm

Lungime	355 mm
Denumirea producătorului	M12GG
Cartuș potrivit	083590
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tip produs	Pompă pentru gresare

Accesorii

Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
---	-------------