

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 120408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 120408/30
GTIN	4067263092315
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Conținut	250158 HB7020
Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 120408 Categorie HB7020

250158 HB7020