

Garant**RC.X 1003, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1003 HB7120-1 Sfărâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1003
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire