

**Garant****SC.T 09T304, Categorie: HB7120-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Clasa articolului	21G

### Descriere

SC.T 09T304 HB7120-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire