

Garant
SCMT 09T308, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB7120-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire