


**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 09T304/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2530 09T304/50 |
| GTIN | 4067263092483 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| Avans f | 0,2 - 0,3 mm/rot |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 240 mm/min |
| Număr de bucăți | 50 |
| Conținut | 250188 HBT020 |
| Categorie | HBT020 |
| Sfărâmatör de aşchii | PM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

CNMG 09T304 Categorie HBT020

250188 HBT020