

Garant**Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
160616/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2531 160616/50
GTIN	4067263092681
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,05 - 5,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 260 mm/min
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	250338 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 160616 Categorie HB7020

250338 HB7020