

**Garant****VBMT 160402, Categorie: HB7120-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 160402 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Sfărâmbător de așchii	VS
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	M

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160402
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire