

**Garant****Degroșare placă rotativă indexabilă CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:  
190616/30****Date comandă**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2531 190616/30 |
| GTIN               | 4067263092698    |
| Clasa articolului  | GGN              |

**Descriere tehnică**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Conținut                                      | 250341 HB7020                      |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 1,6 - 6,75 mm                      |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 100 - 260 mm/min                   |
| Avans $f$                                     | 0,3 - 0,5 mm/rot                   |
| Număr de bucăți                               | 30                                 |
| Categorie                                     | HB7020                             |
| Sfărâmatăor de așchii                         | SG                                 |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

## Accesorii

CNMG 190616 Categorie HB7020

250341 HB7020