

HOLEX**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 110408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2538 110408/50
GTIN	4067263092940
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,55 - 2,75 mm
Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	250781 HBT020
Categorie	HBT020
Sfărâmatör de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 110408 Categorie HBT020

250781 HBT020