

**Garant****VBMT 160404, Categorie: HB7120-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 160404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Sfărâmător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire