

**HOLEX****CNMG 120412 DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 150608/30**

### Date comandă

Numărul de comandă	GG2542 150608/30
GTIN	4067263093039
Clasa articolului	GGN

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 3,75 mm
Conținut	250786 HBT020
Avans $f$	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 200 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmător de aşchii	PR
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Accesorii

DNMG 150608 Categorie HBT020

250786 HBT020