

Garant**VB.T 160408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 160408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire