

Garant

**Degroșare placă rotativă indexabilă DNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate:
150612/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2539 150612/30
GTIN	4067263093015
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 3,75 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Conținut	30
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150612 Categorie HB7020

250864 HB7020