

**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Dimensiune / cantitate: 150612/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2542 150612/50
GTIN	4067263093060
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 3,75 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 200 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	250787 HBT020
Categorie	HBT020
Sfărâmător de așchii	PR
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DNMG 150612 Categorie HBT020

250787 HBT020