

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	VS
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire