


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 190612/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 190612/30
GTIN	4067263093176
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	251236 HB7020
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 6,75 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 190612 Categorie HB7020

251236 HB7020