

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire