

Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 HB7140-1
GTIN	4045197818973
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Sfârâmător de aşchii	VS

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire