


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 150612/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 150612/50
GTIN	4067263093169
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 5,25 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	251232 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 150612 Categorie HB7020

251232 HB7020