

**Garant**

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie SNMG, HB7020, Dimensiune/  
cantitate: 120408/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2544 120408/30
GTIN	4067263093091
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	251224 HB7020
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

SNMG 120408 Categorie HB7020

251224 HB7020