

Garant

**Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate:
120412/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2549 120412/50
GTIN	4067263093282
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 4,25 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	251326 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 120412 Categorie HB7020

251326 HB7020