

Garant**CC.T 120408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7140-1
GTIN	4045197819079
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VM
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,8 mm

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire