

Garant

**Degroșare placă rotativă indexabilă SNMG, HB7020, Dimensiune/cantitate:
190624/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2549 190624/30
GTIN	4067263093350
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	105 - 260 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	1,6 - 6,75 mm
Avans f	0,3 - 0,5 mm/rot
Conținut	251338 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de aşchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SNMG 190624 Categorie HB7020

251338 HB7020