

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 070202 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	VS

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire