

Garant**RC.X 1204, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Clasa articolului	21G

Descriere

RC.X 1204 HB7140-1 Sfărâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire