

Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 160404/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2561 160404/50
GTIN	4067263843764
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 280 mm/min
Număr de bucăți	50
Conținut	251802 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VNMG 160404 Categorie HB7020

251802 HB7020