

Garant**Cap de frezare frontal-toroidal, HB730, Ø D h10: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210300 16
GTIN	4045197523228
Clasa articolului	21M

Descriere**Notă:**

$a_{p\max}$ – **se va respecta obligatoriu! Recomandările de utilizare (v_c și f_z)** sunt valabile pentru $a_{p\max}$.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ în oțel < 900 N/mm ²	0,8 mm
Ø capului de filetat D	16 mm
Lungime cap l	20 mm
Rază de programare R_p	2,94 mm
Lungimea tăișului L_2	12 mm
Rază la colț	2,4 mm
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,8 mm
Referință de prindere	16 mm
Număr de dinți Z	3
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație

Tip	N
Unghiul elicei	45 grad
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățimea de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Strategie de așchiere	HPC
Răcire interioară	nu
Tip de coadă	GARANT TopCut
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 13X4

219986 13X4

Cheie de montaj Tip 13X4

219987 13X4