


Garant

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie WNMG, HB7020, Dimensiune/
cantitate: 080412/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2564 080412/50
GTIN	4067263093626
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 280 mm/min
Avans f	0,2 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,8 - 2,75 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	252072 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatore de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

WNMG 080412 Categorie HB7020

252072 HB7020