

Garant**SCMT 09T308, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB7140-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7140-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire