

**Garant****TCMT 110202, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 110202 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire